



F204

ZAPATO



FICHA COMERCIAL

Capellada:	Tela autral brillante con ADH Film + OSP70N. Espuma 4 mm.
Bigotera:	100% cuero vacuno espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
Lengüeta:	Tela autral brillante con ADH Film + OSP70N. Espuma 4 mm.
Talón:	100% cuero vacuno espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
Aplique de lengua:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Cuello:	100% cuero vacuno espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro.
Refuerzo de Bigotera:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
Forro de Capellada:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
Forro de Caña:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm +/- 0.20 mm. Antibacteriano.
Forro de Lengua:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/-0.20mm. Antibacteriano.
Contrafuerte Talón:	Now Wover de poliester, resina sintética, termoadhesivo 1,4 mm.
Puntera:	Puntera de acero.
Plantilla interior:	Material textil no tejido de 2,00 / 2,20 mm. Construcción Strobel.
Plantilla interior (confort):	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
Suela:	Poliuretano monodensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión. Resistencia al hidrocarburo.
Entre Suela / Suelin:	Variedad de colores.
Tipo de Ajuste:	Cordones100 cm. Opcional: Sistema Fast Track (BOA)
Cumplimientos de normas:	IRAM 3610
Numeración:	Del 35 al 50
Colores disponibles en cuero flor:	Negro, marrón.
Tipo de protección:	G (Calzado de uso general) D (Calzado dieléctrico) SRA (Deslizamiento sobre ceramica)
Protección adicional según pedido:	P (Calzado con Plantilla Resistente a la Perforación)
Garantía:	12 meses.

IMPORTANTE: En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.